

Prigionieri • DIN 6379 con b maggiorato per dadi a T EH 23040.



Descrizione prodotto

Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio. Queste borchie sono caratterizzate dal filo arrotolato.

Materiale

- Acciaio

Maggiori informazioni


Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Altri prodotti

- Dadi per cave a T, DIN 508
- Prigionieri, DIN 6379 per dadi a T
- Prigionieri, con esagono incassato, come DIN 6379, per dadi a T
- Rondelle piane, DIN 6340 bonificate
- Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d)

Disegno




Caratteristiche

d	Dimensioni		b ₁	b ₂	g	Codice
	l	[mm]				
Qualità 10.9						
M 6	50		15	30	8,4	23040.0562
M 6	63		15	40	11,0	23040.0563
M 6	80		15	50	14,0	23040.0564
M 8	63		20	40	19,0	23040.0582
M 8	100		20	63	31,0	23040.0583
M 8	160		20	100	49,0	23040.0584
M10	80		25	50	39,0	23040.0602
M10	100		25	75	49,0	23040.0603
M10	125		25	75	61,0	23040.0604
M10	160		25	100	78,0	23040.0605 ¹⁾
M10	200		25	122	98,0	23040.0606
M12	63 ²⁾		–	–	44,0	23040.0622
M12	80 ²⁾		–	–	56,0	23040.0623
M12	100		30	63	71,0	23040.0624 ¹⁾
M12	125		30	75	88,0	23040.0625
M12	160		30	100	112,0	23040.0626
M12	200		30	122	140,0	23040.0627
Qualità 8.8						
M16	80 ²⁾		–	–	100,0	23040.0662
M16	125		40	63	161,0	23040.0664
M16	160		40	75	207,0	23040.0665
M16	200		40	100	260,0	23040.0666 ¹⁾
M16	250		40	125	325,0	23040.0667

¹⁾ Dimensioni non previste dalla norma DIN.


²⁾ Interamente filettato

d	Dimensioni		b ₁	b ₂	 [g]	Codice
	l	[mm]				
M16	315		40	200	402,0	23040.1168 ¹⁾
M20	125 ²⁾		–	–	253,0	23040.1202 ¹⁾
M20	160 ²⁾		–	–	328,0	23040.1207 ¹⁾
M20	200		55	100	404,0	23040.1203 ¹⁾
M20	250		55	125	509,0	23040.1204 ¹⁾
M20	315		55	180	641,0	23040.1205 ¹⁾
M20	400		55	250	815,0	23040.1208 ¹⁾
M20	500		55	315	1071,0	23040.1206 ¹⁾
M24	125 ²⁾		–	–	365,0	23040.1246 ¹⁾
M24	160 ²⁾		–	–	467,0	23040.1242 ¹⁾
M24	200 ²⁾		–	–	585,0	23040.1247 ¹⁾
M24	250 ²⁾		–	–	733,0	23040.1243 ¹⁾
M24	315		70	180	926,0	23040.1248 ¹⁾
M24	400		70	250	1175,0	23040.1244 ¹⁾
M24	500		70	315	1468,0	23040.1249 ¹⁾

¹⁾ Dimensioni non previste dalla norma DIN.

²⁾ Interamente filettato

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.