

Rondelle piane · DIN 6340 bonificate EH 23060.




Descrizione prodotto

La parte viene trattata termicamente / le rondelle piane sono prodotte secondo DIN 6340.

Materiale

- Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatate

Disegno




Caratteristiche

d ₁	Dimensioni		s	Per viti	[g]	Codice
	d ₂	[mm]				
6,4	17		3	M 6	3,8	23060.0006
8,4	23		4	M 8	9,8	23060.0008
10,5	28		4	M10	15,0	23060.0010
13,0	35		5	M12	28,0	23060.0012
15,0	40		5	M14	40,0	23060.0014 ¹⁾
17,0	45		6	M16	55,0	23060.0016
19,0	45		6	M18	53,0	23060.0018 ¹⁾
21,0	50		6	M20	65,0	23060.0020
23,0	50		8	M22	86,0	23060.0022 ¹⁾
25,0	60		8	M24	122,0	23060.0024
31,0	68		10	M30	199,0	23060.0030
38,0	80		12	M36	360,0	23060.0036 ¹⁾

¹⁾ Dimensioni non previste dalla norma DIN.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.