


Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico

EH 23270.

Descrizione prodotto

Sono indicati per il fissaggio di pezzi sottili con un'elevata forza di bloccaggio. Il corpo in ottone garantisce un bloccaggio sicuro senza danneggiare il pezzo.



Materiale

Vite ad eccentrico

- Acciaio
- Acciaio inox

Corpo


- Ottone
- Acciaio inox

Maggiori informazioni

Note

La testa della vite eccentrica può sporgere leggermente dal corpo (h_1).


Disegno



Caratteristiche

d ₁	Dimensioni			s	A	SW		Forza di bloccaggio max. [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]	[g]	Codice
	h ₁	h ₂	[mm]			SW ₁	SW ₂				
Ottone											
M 4	2,8	9,6	0,75	3,8	7,93	3	0,9	2,5	3,5	23270.0104	
M 6	4,8	11,2	1,00	7,8	15,86	4	3,4	10,0	11,0	23270.0106	
M 8	4,8	15,0	1,00	10,2	20,60	5	3,6	18,0	20,0	23270.0108	
M10	6,3	19,0	1,30	10,2	20,60	7	7,0	26,0	27,0	23270.0110	
M12	9,5	22,8	2,00	12,7	25,40	8	9,0	75,0	54,0	23270.0112	
M16	12,7	28,5	2,50	15,0	30,13	12	12,0	120,0	108,0	23270.0116	
Acciaio inox											
M 6	4,8	11,2	1,00	7,8	15,86	4	3,4	10,0	10,0	23270.0306	
M 8	6,4	15,0	1,00	10,2	20,60	5	3,6	18,0	22,0	23270.0308	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.