

Viti con impugnatura a stella • simile a DIN 6336, In acciaio inox A4 EH 24741.



Descrizione prodotto

Questi pomelli a stella sono realizzati secondo DIN 6336, ma è una versione senza foro, che evita la ritenzione dello sporco. Questi pomelli a stella sono quindi adatti a tutte le aree di applicazione in cui i requisiti igienici sono elevati. La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

Materiale


Impugnatura

- Acciaio inox 1.4408, colata di precisione, lucidato

Vite

- Acciaio inox A4

Disegno



Caratteristiche

d ₁	d ₂	Dimensioni				[g]	Codice
		l [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
40	M 8	20	14	25	12	118	24741.0105
40	M 8	25	14	25	12	115	24741.0110
40	M 8	30	14	25	12	120	24741.0115
40	M 8	40	14	25	12	124	24741.0120
50	M10	20	18	32	15	229	24741.0125
50	M10	25	18	32	15	232	24741.0130
50	M10	30	18	32	15	234	24741.0135
50	M10	45	18	32	15	242	24741.0140
50	M10	55	18	32	15	252	24741.0145
63	M12	30	20	40	19	429	24741.0150
63	M12	40	20	40	19	435	24741.0155
63	M12	50	20	40	19	442	24741.0160

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.