

## Ascia spaccalegna SIMPLEX • con lama sagomata, sede in ghisa temperata e manico in hickory EH 3007.



### Descrizione prodotto

Combinando due strumenti in uno, un'ascia spaccalegna e una mazzuola di altissima qualità professionale, le asce spaccalegna SIMPLEX di Halder offrono un notevole risparmio di costi rispetto all'acquisto individuale degli attrezzi.

L'alta qualità del prodotto è stata confermata dalla commissione per i lavori forestali e la tecnologia forestale (KWF).

La lama dell'ascia forgiata e temprata è rettificata e lucidata. Le nervature a cuneo ottimizzate aumentano l'azione di spaccatura ed evitano che l'utensile si incastri nel legno, versione ideale per spaccare legno duro. La guaina di protezione in pelle previene lesioni durante il trasporto. L'inserto in superplastica con D50mm è un inserto in plastica di media durezza realizzato in estruso e materiale estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è notevolmente più resistente all'usura e durevole. Usando il lato morbido quando si incunea il legno aperto il rischio di lesioni da schegge metalliche viene completamente eliminato. Inoltre, la durata della plastica e i cunei in alluminio è notevolmente migliorata.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e sagomato in modo ergonomico. Il totale del peso è di 2.840g.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- 2 strumenti in 1: ascia spaccalegna più mazzuola, notevolmente meno costoso rispetto all'acquisto degli attrezzi individualmente.
- La lama dell'ascia forgiata a caldo con nervature a cuneo è ideale per spaccare il legno duro.
- Nessun rischio di lesioni dovute a schegge di metallo durante l'apertura del legno grazie all'inserto in superplastica di D50mm (bianco, medio duro e molto resistente).
- Durata notevolmente migliorata dei cunei in plastica e alluminio.
- Infissione delicata dei pali di legno.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e sagomato ergonomicamente.
- Tutte i componenti possono essere sostituiti/adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Inclusa protezione dal taglio della pelle.
- Peso totale di 2.840g.

### Campi di applicazione

Spaccatura di legno duro

### Materiale

#### Manico

- Hickory

#### Inserto 1

- Lama forgiata e temprata, rettificata e lucidata
- Guaina di plastica compresa
- È compresa la protezione in pelle della lama

#### Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

#### Sede

- Ghisa temprata

### Assemblaggio

Nell'ascia spaccalegna SIMPLEX è possibile montare solo l'inserto in superplastica 3207.050.

La lama dell'ascia spaccalegna 3210.751 può essere montata solo sulla sede in ghisa temprata 3011.750!

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Ascia spaccalegna SIMPLEX, forma sottile, sede in ghisa temprata e manico hickory
- Guaina di plastica SIMPLEX, per la lama d'acciaio SIMPLEX
- Protezione antitaglio SIMPLEX, per la lama d'acciaio SIMPLEX

### Caratteristiche

Dimensioni				[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø								
	[mm]							
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Esempio di applicazione







## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.