

## Mazzuole SIMPLEX • Superplastica; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità EH 3007.



### Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra. La serie SIMPLEX 3007 è dotata di inserto in super plastica (serie 3207) su entrambi i lati. Questo top seller di Halder è un inserto in plastica di media durezza realizzato con materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX D80mm con inserti in superplastica su entrambi i lati (bianco, mediamente duro, molto resistente).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico extra-corto, nessun contatto con l'estremità dell'impugnatura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.

### Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, lavori di carpenteria, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi

### Materiale

#### Manico

- Legno




#### Inserti

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	Versione manuale	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
									
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2560	4030618312871	AAA905c002	21-04-09-16	3007.082

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.