

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità EH 3012.



Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX è dotata di un manico extra corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra. La serie SIMPLEX 3012 è dotata dell'apprezzata combinazione di inserti TPE-morbido / composizione di gomma.

L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è quello più morbido della serie SIMPLEX, inoltre è fortemente ammortizzante e quindi adatto per lavori delicati. Rispetto alle mazze di gomma convenzionali, non lascia segni neri indesiderati.

Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. La miscela di gomma testata, a bassissima usura, che ammortizza gli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazzuola di gomma convenzionale.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del bestseller di Halder: mazzuola SIMPLEX con combinazione inserti TPE-morbido (blu, morbido) e gomma con base d'appoggio (cod. 3202.280) per lavorare senza doversi piegare.
- Mazzuola SIMPLEX D80mm con la combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / composizione di gomma con base d'appoggio (nero, mediamente duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura).
- Manico extra-corto, nessun contatto con l'estremità dell'impugnatura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrante ed ergonomico; zona di presa con doppio strato di vernice (resistente allo sporco).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	Versione manuale	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	—↑↓	←→							
60	150	280	280 x 145 x 60	extra corto	1454	4030618314349	AAA905c002	21-04-09-16	3012.262
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.