

Mazzuole SIMPLEX 50:40 • TPE-morbido / superplastica; sede in ghisa temperata, manico in legno di alta qualità EH 3017.



Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX è dotata di speciali inserti D50mm integrati della sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici sensibili. Questo modello è disponibile con la combinazione di inserti in TPE-morbido / superplastica.

L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.

L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'impatto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampata a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).
- Superfici di contatto D50mm sovradimensionate sono integrate nella sede D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici fragili.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrata ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Lavori di falegnameria, costruzione porte, assemblaggio di mobili, rivestimento estetico, montaggio e regolazione in ambienti delicati, tappezzeria / selleria, rimozione di tappezzerie, distacco di grappe

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	ecl@ss 10.1	Codice ¹⁾
	Ø	Lunghezza					
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305576	21-04-09-16	3017.051

¹⁾ Gli inserti speciali Ø50 sono montati nella sede Ø40 su questa mazzuola.

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.