

## Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

EH 3026.



### Descrizione prodotto

La mazzuola SIMPLEX D60mm con la combinazione di inserti in composizione di gomma / plastica è uno dei più venduti di Halder e ora è stato rinnovato: Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.260) consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

L'inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso. Questa combinazione di inserti copre un'ampia gamma di applicazioni.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nella misura D60mm. Disponibile anche come mazza (3026.261).

Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.260) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in composizione di gomma con base d'appoggio (nero, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / plastica (rossa, dura, resistente ad olio e grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nella misura D60mm e come mazza (3026.061).
- Il più venduto Halder per un'ampia varietà di applicazioni.

### Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimozione di ammaccature, lavori di manutenzione, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

#### Inserto 2

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]							
60	150	405	405 x 150 x 60	1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.