

Mazze SIMPLEX • Composizione in gomma / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory EH 3029.



Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3029 è dotata della combinazione di inserti in gomma composita / metallo morbido.

L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazza di piombo.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 3,700g e 80cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e con forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale 3,700g).

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Hickory

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore
- Impatto elevato

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

| Ø | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza x larghezza x altezza [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice |
|----|-----------|-----------|---------|---|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | 3029.081 |
| 80 | 175 | 80 | | 800 x 175 x 80 | 3710 | 4030618306429 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3029.081 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.