

Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio / plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità EH 3036.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3036 è disponibile con una combinazione di inserti in TPE-medio / plastica. L'inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma nera. La differenza è che non lascia tracce nere indesiderate.

L'inserto rosso in plastica (serie 3206) è duro e resistente a olio e grasso.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna) / plastica (rosso, duro, resistente a olio e grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, assemblaggio, riparazione e manutenzione, lavorazione della lamiera

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Inserto 2

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	336	4030618304562	AAA905c002	21-04-09-16	3036.030
40	115	325	325 x 115 x 40	616	4030618302360	AAA905c002	21-04-09-16	3036.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1122	4030618304579	AAA905c002	21-04-09-16	3036.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1487	4030618304586	AAA905c002	21-04-09-16	3036.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.