

## Mazze SUPERCRAFT • antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata EH 3366.



### Descrizione prodotto

La testa tubolare delle mazze SUPERCRAFT è riempita di pallini d'acciaio. L'effetto risultante è che l'energia dei palli d'acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazza colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire l'energia dell'impatto con perfetta efficienza. Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole SUPERCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevole, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.

Gli inserti offrono eccezionali qualità d'impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all'usura e durevoli e non si scheggiano neanche a temperature inferiori allo zero. Il manico in hickory dalla forma ergonomica, verniciato e ultra stabile è eccezionalmente robusto e ha un effetto antivibrante. Il manicotto di protezione del manico funge da protezione da sovrasterzo. Un collegamento sicuro tra manico e testa è garantito da un cuneo in alluminio e da un perno di sicurezza. Il rivestimento in polvere resistente all'usura previene la corrosione. Manico e inserti sono sostituibili.

Questa versione è disponibile in tre misure: D80mm con un peso totale di 4,410 g, D100mm con un peso totale di 7,050g e D100mm con un peso totale di 9,300g.

Caratteristiche del prodotto:

- Antirimbalo, per colpi extra potenti.
- Antirumore e delicato sulle articolazioni.
- Inserti realizzati in nylon speciale con la massima resistenza.
- Manico in hickory che ammortizza le vibrazioni, ergonomico, molto stabile e verniciato.
- Il manicotto di protezione del manico funge da protezione da sovrasterzo.
- Manico e inserti sostituibili.
- Disponibile in D80mm (peso totale 4,410g), D100mm (peso totale 7,050g) e D100mm (peso totale 9,300g).

### Campi di applicazione

Costruzione di rivestimenti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, rimuovere casseforme per calcestruzzo, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di recinzioni, battitura cunei, lavori di raddrizzamento, Instandhaltungsarbeiten, rimuovere pneumatici bloccati

### Materiale

#### Manico

- Hickory

#### Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Antirumore
- Impatto molto elevato

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
80	200	880	880 x 200 x 80	4410	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	3366.081
100	210	1000	1000 x 210 x 100	7050	4030618301868	AAA938c002	21-04-09-20	3366.107
100	265	1000	1000 x 265 x 100	9300	4030618303879	AAA938c002	21-04-09-20	3366.110

Esempio di applicazione





















## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.