

## Mazzuole MAXXCRAFT • come DIN 1041

EH 3666.



### Descrizione prodotto

Il raccordo brevettato in gomma tra testa e manico riduce notevolmente sia il rimbalzo che il rumore e assicura il pieno impatto sul pezzo, un lavoro senza fatica, delicato per le articolazioni a causa di minori vibrazioni e di un rimbalzo ridotto, grande manicotto protettivo sul manico con rivestimento in gomma.

### Campi di applicazione

Accoppiamento parti meccaniche, raddrizzatura, lavorazione lamiera, montaggio mobili, costruzione infissi, falegnameria, lavori di carpenteria, tettoie, posa laminati e parquet, montaggio e riparazione autoveicoli e camion, manutenzioni, riparazioni e revisioni

### Materiale

#### Testa

- acciaio speciale di alta qualità, forgiato

#### Manico

- Hickory

### Caratteristiche

Descrizione	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	105	300						
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23,0	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003
MAXXCRAFT 500	116	320	321 x 116 x 28,5	500	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005
MAXXCRAFT 800	131	350	350 x 131 x 33,0	800	4030618303077	AAA904c002	21-04-09-15	3666.008
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

### Esempio di applicazione









## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.