

Mazzuole SIMPLEX • Rame; con corpo in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

EH 3704.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3704 è dotata di inserti in rame su entrambi i lati.

Rappresentando l'inserto più duro nella selezione SIMPLEX, questo inserto (serie 3804) produce forze di impatto estremamente elevate ma in un modo più delicato rispetto a un martello di acciaio. È il sostituto in un martello di rame convenzionale.

La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero, garantisce una maggiore stabilità grazie agli spessori e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto. Estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include una maniglia antiscivolo. Ha una superficie liscia ed è inorganico (insensibile all'umidità)

In linea con il principio Smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo significa risparmio di denaro e risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX soft-face con inserti in rame (duro) su entrambi i lati
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza di impatto aggiungendo peso.
- Impugnatura di fibra di vetro eccezionalmente robusta e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (insensibili e all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D30mm e D40mm.
- Sostituisce i classici martelli di rame.

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

- Rame con guaina di plastica
- Duro




Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Assemblaggio

Gli inserti in rame devono essere montati solo nelle sedi in ghisa temperata rinforzata!

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
								
30	90	300	300 x 90 x 34	690	4030618300786	AAA905c002	21-04-09-16	3704.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1410	4030618300793	AAA905c002	21-04-09-16	3704.040

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.