

Inserto SIMPLEX · Rame

EH 3804.



Descrizione prodotto

L'inserto SIMPLEX in rame (serie 3804) è l'inserto più duro nella selezione di prodotti Halder. Pur offrendo forze d'impatto estremamente elevate, è più delicato di un martello in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale. Questo inserto è disponibile nelle misure D30mm e D40mm. Gli inserti in rame possono essere installati solo in sedi in acciaio fuso rinforzato (nero)!

Caratteristiche del prodotto:

- Inserto SIMPLEX in rame .
- Molto duro.
- Impatto molto elevato.
- Sostituisce le classiche mazze in rame.
- Disponibile in D30mm e D40mm.
- Può essere installato solo in una sede in acciaio fuso rinforzato (nero)!

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Materiale


Inserto

- Rame con guaina di plastica
- Duro
- Impatto molto elevato
- Guaina di plastica compresa

Assemblaggio

Gli inserti in rame devono essere montati solo nelle sedi in ghisa temperata rinforzata!

Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	33 x 32 x 50	145	4030618301271	AAA905c002	21-04-91-06	3804.030
40	40 x 40 x 50	325	4030618301288	AAA905c002	21-04-91-06	3804.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.