

## ASSORTIMENTI STANDARD L12

## GAMMA PER LA COSTRUZIONE CONTEMPORANEA DI 5 ATTREZZATURE, COD. 1590.140

Pezzo	Denominazione	Cod.	Pezzo	Denominazione	Cod.
<b>Pezzi del sistema</b>			<b>Normalizzati</b>		
3	Piastra di base	1501.300	5	Perno filettato	22540.0421
2	Piastra di base	1501.500	5	Perno filettato	22540.0422
2	Staffa di serraggio	1505.200	5	Perno filettato	22540.0423
6	Mensola	1510.100	3	Perno, piano	22690.0001
2	Mensola	1510.200	3	Perno, piano	22690.0002
8	Elemento di montaggio	1512.000	3	Perno, a sfera	22690.0101
6	Barra di serraggio	1513.600	3	Perno, a sfera	22690.0102
6	Barra di serraggio	1513.700	3	Perno, scanalato	22690.0201
3	Insero di serraggio	1514.700	3	Perno, scanalato	22690.0202
3	Staffa di riscontro	1520.400	3	Perno, piano	22690.0302
3	Staffa di riscontro	1520.500	3	Perno, piano	22690.0303
5	Barra di serraggio	1533.000	2	Perno, a sfera	22690.0402
3	Barra di serraggio	1533.200	3	Perno, a sfera	22690.0404
6	Piastra di supporto	1547.900	3	Perno, scanalato	22690.0502
2	Prisma	1548.100	3	Perno, scanalato	22690.0504
2	Prisma	1548.500	2	Vite con sfera, protezione antitorsione	22700.0624
2	Ganascia a prisma, destra	1548.700	2	Vite con sfera, protezione antitorsione	22700.0626
2	Ganascia a prisma, sinistra	1548.800	3	Supporto basculante, piano	22730.0020
3	Barra di posizionamento	1549.200	2	Supporto basculante, piano regolabile	22740.0017
3	Barra di posizionamento	1549.400	15	Dado per scanalature a T	23010.0142
12	Barra supporto	1550.000	5	Vite prigioniera	23040.0624
6	Riscontro	1551.500	5	Vite prigioniera	23040.0625
6	Riscontro	1551.700	5	Vite prigioniera	23040.0626
6	Cilindro di posizionamento	1553.500	5	Vite prigioniera	23040.0627
30	Vite di regolazione	1555.500	3	Vite prigioniera	23040.0664
300	Vite di chiusura	1557.000	3	Vite prigioniera	23040.0665
4	Adattatore scanalatura	1580.000	3	Vite prigioniera	23040.0666
4	Adattatore scanalatura	1581.000	6	Rondella sferica	23050.0212
5	Disco	1107.400	4	Rondella sferica	23050.0216
10	Disco	1107.600	25	Disco	23060.0012
20	Disco	1107.800	10	Disco	23060.0016
10	Disco	1107.900	6	Dado esagonale	23070.0012
1	Staffa di serraggio scanalature	1112.100	4	Dado esagonale	23070.0016
1	Staffa di serraggio scanalature	1112.400	10	Dado con spallamento	23080.0012
10	Riscontro	1114.500	10	Dado con spallamento	23080.0016
2	Chiavette con perno di centraggio	1129.600	6	Dado di prolungamento	23090.0012
1	Chiave a forchetta	1139.400	4	Dado di prolungamento	23090.0016
1	Alloggiamento	1140.700	4	Staffe	23150.0015
1	Alloggiamento	1140.800	4	Staffe	23150.0016
2	Rondella intermedia	1147.700	2	Staffe	23150.0019
2	Barra	1147.800	2	Staffe	23150.0020
5	Piastra di supporto	1147.900	3	Staffa con nasello	23180.0213
1	Supporto di foratura, regolabile	1163.000	2	Bloccaggio compatto	23210.0521
1	Supporto di foratura, regolabile	1163.100	2	Bloccaggio compatto	23210.0522
			2	Bloccaggio compensatore	23220.0150
			2	Bloccaggi rapidi verticali a spinta	23310.0051
			1	Bloccaggi rapidi verticali a spinta	23310.0054
			1	Bloccaggi rapidi verticali a spinta	23310.0057
			16	Cilindro di sollevamento	23310.0140
			8	Cilindro di sollevamento	23310.0141
			6	Cilindro di sollevamento	23310.0142

L'assortimento indicato viene inteso come raccomandazione.

Le parti necessarie variano in base al pezzo.

Gli assortimenti possono essere modificati in base alle necessità.