

スパーサー

1047.700




製品説明

材質

- スチール、浸炭焼入れ 研磨

寸法図








発注情報

システム	寸法									重量 [g]	製品番号
	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	b	l ₁	l ₃	[mm]		
V40	40	10	M4	15	2.6	10	26	16		125	1047.700

応用例

1863.9063 M6x16 UFK-10.9 (V40)
1863.8025 M10x25 UFK-10.9 (V70)



1863.9063 M6x16 UFK-10.9 (V40)


1863.8025 M10x25 UFK-10.9 (V70)

1140.300-1143.700

1147.700

1129.600

23130.0014



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.