

## ステップ口金

1701.110




### 製品説明

- ステップ側、トップ側の両方ともステップ・プレート取付用のねじ穴があります
- クランプ面は研削済み
- トップ側には、交換口金（製品番号1701.250-1701.280）取付用のネジ穴もあります
- 口金の平面側にはスナップオン式のステップ・プレート（製品番号1701.190-1701.200）を取り付けることができます

### 材質

- スチール、焼入れ


### 寸法図



### 発注情報

口金幅 [mm]	寸法							[g]	製品番号	
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c			
移動口金 - 図 2	125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

### 応用例



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
開口幅 s <sub>1</sub>	0 - 62	0 - 182	0 - 312
開口幅 s <sub>2</sub>	85 - 193	131 - 313	88 - 443

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。