


ベース口金・硬

1701.130



製品説明

- 平滑面とセレーション面の組み合わせ
- 平滑面にはステップ・プレート用および交換口金（製品番号1701.250-1701.280）用のネジ穴付き
- 口金の両側にスナップオン式ステップ・プレート（製品番号1701.190-1701.200）用のマウントがあります

材質

- スチール、焼入れ

寸法図





図 1

図 2

発注情報

口金幅 [mm]	寸法				h	c	[kg]	製品番号
	b	l ₁	l ₂ [mm]					
移動口金 - 図 2								
125	124,4	76	50		39,5	24	3	1701.130

応用例



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
開口幅 s ₁	0 - 58	0 - 173	0 - 308
開口幅 s ₂	0 - 111	50 - 225	4 - 361

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。