

## バネ付留め金・DIN6310

22200.0080




### 製品説明

バネ付リテーニングキャッチは、DIN 6310に準拠、例えばロック用工元素トとして使われます

### 材質

- ・ 熱処理鋼、黒染、 --- 部は焼入れ

### 寸法図




--- 部は焼入れ硬化処理

### 発注情報

寸法																	バネ定数 R 約 [N/mm]	製品番号		
$l_1$	$b_1$ -0,2	$d_1$ E9	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_2$ $\pm 0,1$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$m_1$	$t$	$r$			$L_0$ 約	[g]
80	14	6	8	15	9	14	7	30	22	5	14	23	60	5	5	4	25,1	4,8	80	22200.0080

### 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っています。