

アングル

EH 1020.300 - EH 1121.500




製品説明

材質

- ・ネズミ鉄FC、リン酸塩処理、研磨

寸法図



発注情報

システム	b	l ₁	l ₂	寸法				適合ねじ	y	🔩	製品番号
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
				[mm]				[mm]	[mm]	[g]	
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	167	1020.300
V40	38,0	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	303	1021.500
V70	37,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	770	1120.300
V70	66,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	1501	1121.500

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。