


## 穴サポート・固定

EH 1162.000 - EH 1162.300




## 製品説明

## 材質

- スチール、浸炭焼入れ 研磨

## 寸法図



## 発注情報

システム	寸法									製品番号	
	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$h$		
V70/L12	68	22	13	22	9,5	18	8	13	25	92	1162.000
V70/L12	88	38	20	26	9,5	28	16	13	25	214	1162.100
V70/L12	98	40	20	31	9,5	38	24	13	25	321	1162.200
V70/L12	108	45	20	37	11,5	48	35	17	25	399	1162.300

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。