

穴サポート・高さ調整型

EH 1163.000 - EH 1163.300




製品説明

材質

- スチール、浸炭焼入れ 研磨

寸法図



発注情報

システム	寸法												重量 [g]	製品番号
	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃		
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 - 45	22	16	381	1163.000
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 - 54	26	20	800	1163.100
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 - 68	32	26	1391	1163.200
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 - 82	44	38	3000	1163.300

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。