

クランプ・ベース

EH 1533.000 - EH 1633.200




製品説明

材質

- スチール、黒染

寸法図



発注情報

システム	寸法				y	適合ねじ	📦 [g]	製品番号
	l ₁	b ₁	l ₂	h				
L12	74	30	50,0	15	12	M12	364	1533.000
L12	95	30	70,3	15	12	M12	510	1533.200
L16	85	35	50,0	14	16	M16	467	1633.000
L16	105	35	70,3	14	16	M16	629	1633.200

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。