

シートピン・一部はDIN6321(旧規格)

EH 22630.



製品説明

DIN6321(旧規格)台座ピンは、ワークのサポートの他に、脚やストッパーとしても使えます。座面にセンター穴無し

材質


- 工具鋼、焼入れ、研磨

更なる情報

その他の製品

- シートピン, DIN 6321

寸法図




発注情報

d ₁	h h9	寸法 d ₂ n6 [mm]	l	取付穴 D ₁ H7 [mm]	重量 [g]	製品番号
DIN6321、旧規格						
6	5,0	4	6,0	4	1,8	22630.0001
10	8,0	6	8,0	6	6,2	22630.0002
16	5,0	8	10,0	8	11,0	22630.0003
16	13,0	8	10,0	8	24,0	22630.0004
25	8,0	12	14,0	12	41,0	22630.0005
25	20,0	12	14,0	12	88,0	22630.0006
40	13,0	20	20,0	20	171,0	22630.0007
40	32,0	20	20,0	20	358,0	22630.0008
DIN規格以外のサイズ						
6	2,5	4	6,5	4	1,2	22630.0110
6	4,5	4	8,5	4	1,9	22630.0112
8	4,0	5	8,0	5	3,1	22630.0116
8	7,0	5	8,0	5	4,2	22630.0118
10	4,5	6	8,5	6	4,4	22630.0120
12	6,0	6	10,0	6	7,6	22630.0124
12	10,0	6	10,0	6	11,0	22630.0126
20	6,0	10	12,0	10	21,0	22630.0130
20	12,0	10	12,0	10	36,0	22630.0132
25	30,0	12	14,0	12	124,0	22630.0135

d ₁	h h9	寸法 d ₂ n6 [mm]	l	取付穴 D ₁ H7 [mm]	 [g]	製品番号
30	25,0	16	20,0	16	164,0	22630.0137
30	40,0	16	20,0	16	248,0	22630.0140
30	50,0	16	20,0	16	305,0	22630.0144
30	65,0	16	20,0	16	385,0	22630.0148
30	80,0	20	20,0	20	485,0	22630.0152
30	100,0	20	20,0	20	594,0	22630.0156

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。