

ボールキャスター・ねじ込み式、すべり軸受

EH 22752.



製品説明

ワークの位置調整用
スライドベアリングによって、ボールは恒久的に回転しますので、ワークにダメージを与えません
20度以上において、耐荷重は温度に比例して減少します (例: 90度での耐荷重は仕様の60%)

材質

軸受

- プラスチック

ボール

- 軸受鋼、焼入れ
- ステンレス鋼、焼入れ

ねじ


- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。


寸法図



発注情報

d ₁	寸法		二面幅 [mm]	静的搬送力C ₀ [N]	締付トルク max. [Nm]	温度		重量 [g]	製品番号
	l ₁ [mm]	ボール直径				min. [°C]	max.		
快削鋼									
M 6	8	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	1,0	22752.0061
M 6	16	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	2,4	22752.0064
M 8	10	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	2,4	22752.0081
M 8	20	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	5,5	22752.0084
M10	12	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	4,2	22752.0101
M10	25	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	11,0	22752.0104
M12	16	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	7,7	22752.0121
M12	35	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	21,0	22752.0124
M16	20	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	20,0	22752.0161
M16	50	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	58,0	22752.0166
ステンレス鋼									
M 6	8	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	1,0	22752.0561
M 6	16	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	2,4	22752.0564
M 8	10	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	2,4	22752.0581
M 8	20	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	5,5	22752.0584
M10	12	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	4,2	22752.0601
M10	25	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	11,0	22752.0604
M12	16	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	7,7	22752.0621
M12	35	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	21,0	22752.0624
M16	20	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	20,0	22752.0661
M16	50	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	58,0	22752.0666

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。