


Tスロット用ナット・DIN508 すべり防止機構付 EH 23010.



製品説明

これらのT溝用ナット(スロットナット)は、DIN508に準拠しています。バネ入りボールによってTナットがT溝の中で滑るのを防ぎます。

材質

ボール

- 軸受鋼、焼入れ


Tナット

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染

バネ

- ステンレス鋼


寸法図



発注情報

T溝幅 [mm]	d	a	寸法				バネ力		製品番号	
			e	h	k	s	F ₁ 約	F ₂ 約		
			[mm]				[N]	[g]		
10	M 8	9,6	15	12	6	0,65	3,25	4,75	12	23010.0811
12	M10	11,6	18	14	7	0,80	4,70	12,60	20	23010.0813
14	M12	13,6	22	16	8	0,90	8,50	14,20	34	23010.0815
18	M16	17,6	28	20	10	1,00	7,80	13,50	68	23010.0819
22	M20	21,6	35	28	14	1,60	5,00	12,80	147	23010.0823

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。