

六角ナット・DIN6330 (高さ=1.5d) EH 23070.



製品説明

このDIN6330規格準拠の六角ナットは、球面形状によりDIN6319の円錐シート (EH23050.)にマッチします。
六角ナットと円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。

材質


- ・ 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

寸法図




発注情報

d ₁	d ₂	寸法				r	s	[g]	製品番号
		e	m						
[mm]									
片側球面、形状B、熱処理鋼									
M 6	7,0	11,5	9		9,0	10	3,8	23070.0006	
M 8	9,0	15,0	12		11,0	13	8,4	23070.0008	
M10	11,5	18,5	15		15,0	16	20,0	23070.0010	
M12	14,0	20,8	18		17,0	18	24,0	23070.0012	
M14	16,0	24,2	21		20,0	21	39,0	23070.0014 ¹⁾	
M16	18,0	27,7	24		22,0	24	55,0	23070.0016	
M18	20,0	31,2	27		24,5	27	82,0	23070.0018 ¹⁾	
M20	22,0	34,6	30		27,0	30	110,0	23070.0020	
M22	24,0	39,3	33		29,0	34	162,0	23070.0022 ¹⁾	
M24	26,0	41,6	36		32,0	36	192,0	23070.0024	
M30	32,0	53,1	45		41,0	46	396,0	23070.0030	
M36	38,0	63,5	54		50,0	55	684,0	23070.0036	
片側球面、形状B、ステンレス鋼									
M 8	9,0	15,0	12		11,0	13	8,4	23070.0108 ²⁾	
M10	11,5	18,5	15		15,0	17	20,0	23070.0110 ²⁾	
M12	14,0	20,8	18		17,0	19	29,0	23070.0112 ²⁾	
M16	18,0	27,7	24		22,0	24	55,0	23070.0116 ²⁾	
M20	22,0	34,6	30		27,0	30	110,0	23070.0120 ²⁾	

¹⁾ この寸法のもはDIN規格にはありません。

²⁾ この材料はDINにはありません。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。