

ストラップ・DIN6315 B  
EH 23150.


## 製品説明

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314 Bフォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。

## 材質

- 熱処理鋼、塗装

## 寸法図



## 発注情報

公称寸法 b <sub>1</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	a	寸法			適合ねじ		重量 [g]	製品番号
			b <sub>2</sub> [mm]	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	[mm]	[インチ]		
6,6	60	12	19	6	3	M 6	1/4	65	23150.0007
9,0	80	15	25	8	4	M 8	5/16	141	23150.0009
11,0	100	20	31	10	5	M10	3/8	299	23150.0011
14,0	125	25	38	12	6	M12, M14	1/2	578	23150.0014
14,0	160	25	38	12	6	M12, M14	1/2	715	23150.0015
14,0	200	25	38	12	6	M12, M14	1/2	905	23150.0016
18,0	160	30	48	15	8	M16, M18	5/8	1077	23150.0018
18,0	200	30	48	15	8	M16, M18	5/8	1346	23150.0019
18,0	250	40	48	15	10	M16, M18	5/8	2300	23150.0020
22,0	200	40	52	15	10	M20, M22	3/4	1809	23150.0022
22,0	250	40	62	20	10	M20, M22	3/4	3020	23150.0023
22,0	315	40	62	20	10	M20, M22	3/4	3800	23150.0024
26,0	200	40	66	20	10	M24	1	2359	23150.0026
26,0	250	40	66	20	10	M24	1	2360	23150.0027
26,0	315	40	66	20	10	M24	1	3802	23150.0028
26,0	500	50	66	20	10	M24	1	7640	23150.0030
33,0	250	50	74	20	12	M30	1 1/4	3720	23150.0034
33,0	315	50	74	20	12	M30	1 1/4	4780	23150.0035
33,0	400	50	74	20	12	M30	1 1/4	6458	23150.0036
40,0	400	60	100	30	12	M36	1 1/2	10920	23150.0040 <sup>1)</sup>
40,0	600	60	100	30	12	M36	1 1/2	18002	23150.0041 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> この寸法のもはDIN規格にはありません。

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。