

テーパー・ダブルクランプ・ねじ穴付, M12
EH 23250.



製品説明

六角穴付ボルトを締め込むと両方の口金が外側に動き二つのワークを両側のストッパーに押し付けます。くさびエレメントのストロークは M 8 = ±0.5、M 12 = ±1 です。

材質


- 本体
- 工具鋼、焼入れ
- ねじ
- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 12.9
- バネ
- バネ鋼線
- クランプ爪
- 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨

更なる情報

その他の製品

- テーパー・ダブルクランプ

寸法図



発注情報

| d ₁ | l ₁ min. | l ₁ max. | 寸法 | | | | h ₁ | h ₂ | [g] | 製品番号 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------|---|----------------|----------------|-----|------|
| | | | b ₁ | b ₂ | [mm] | | | | | |
| 口金、両側に固定用ねじ穴付 - 図 1 | | | | | | | | | | |
| M12 | 47,0 | 54,0 | 41 | 30 | 22 | 4 | 303 | 23250.0513 | | |
| 口金、セレーション付、固定用ねじ穴付 - 図 2 | | | | | | | | | | |
| M12 | 44,5 | 51,5 | 41 | 30 | 22 | 4 | 297 | 23250.0514 | | |
| 口金、平滑面、固定用ねじ穴付 - 図 3 | | | | | | | | | | |
| M12 | 44,5 | 51,5 | 41 | 30 | 22 | 4 | 297 | 23250.0515 | | |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。