


## クランプ用部品

EH 23700.



### 製品説明

#### 材質

本体  
・ スティール、黒染

消耗部品  
・ 熱処理鋼


ロッド  
・ 特殊鋼

#### 更なる情報

#### その他の製品

- ・ ストラップ, ロング
- ・ スペーサー・ エlement
- ・ スペーサー・ エlement, サポート付
- ・ フット・ エlement
- ・ フット・ エlement, 旋回タイプ
- ・ フット・ エlement, フラットタイプ
- ・ フット・ エlement, タップ穴付ベースプレート用


### 寸法図



### 発注情報

寸法													重量 [g]	製品番号
a	b	c	b <sub>1</sub>	e	f	g	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	i	l	n			
25	25	65	35	110	20	M12	48 - 78	112	12,5	40	10	870	23700.0012	
30	30	78	40	142	30	M16	60 - 96	145	14,0	50	13	1703	23700.0016	

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。