

## リテーニングキャッチ・片側 EH 24100.



### 製品説明

ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。90度毎4か所で止まります。

### 材質

- レバー
- 亜鉛ダイキャスト、銀色 (RAL 9006相当)
  - 亜鉛ダイキャスト、黒 (RAL 9005相当)


### 内部部品

- 焼結合金

### ねじ

- ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当) (ISO 10642)


### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	寸法						二面幅 [mm]	耐荷重 max. [N]	🔩 [g]	製品番号
				b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	[mm]				
シルバー													
M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	60	24100.0101	
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	136	24100.0151	
黒													
M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	60	24100.0102	
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	136	24100.0152	

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。