

## パイプ型ハンドル・straight, front mounting

EH 24321.



### 製品説明

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。

### 材質

#### グリップ

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー  
(RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒  
(RAL 9005相当、つや消し)

#### Handle shank

- アルミニウム、アルマイト処理
- アルミニウム、樹脂塗装、色：黒 つや消し  
RAL 9005相当

#### カバー


- プラスチック、ライトグレー

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。

### 寸法図



### 発注情報

| d <sub>1</sub>  | l <sub>1</sub><br>±0,25 | a  | 寸法             |                |      |    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | [g] | 製品番号 |
|-----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|------|----|----------------|----------------|----------------|-----|------|
|                 |                         |    | b <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | [mm] |    |                |                |                |     |      |
| シルバー、RAL 9006相当 |                         |    |                |                |      |    |                |                |                |     |      |
| 28              | 200                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 214            | 320            | 24321.0700     |     |      |
| 28              | 250                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 264            | 320            | 24321.0705     |     |      |
| 28              | 300                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 314            | 360            | 24321.0710     |     |      |
| 28              | 350                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 364            | 400            | 24321.0715     |     |      |
| 28              | 400                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 414            | 440            | 24321.0720     |     |      |
| 28              | 500                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 514            | 480            | 24321.0725     |     |      |
| 28              | 600                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 614            | 500            | 24321.0730     |     |      |
| 黒、RAL 9005相当    |                         |    |                |                |      |    |                |                |                |     |      |
| 28              | 200                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 214            | 300            | 24321.0800     |     |      |
| 28              | 250                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 264            | 360            | 24321.0805     |     |      |
| 28              | 300                     | 14 | 25             | M6             | 50   | 66 | 314            | 360            | 24321.0810     |     |      |

| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,25 | a  | 寸法             |                |                |      | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | [g]        | 製品番号 |
|----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------------|------|
|                |                         |    | b <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | [mm] |                |                |            |      |
| 28             | 350                     | 14 | 25             | M6             | 50             | 66   | 364            | 380            | 24321.0815 |      |
| 28             | 400                     | 14 | 25             | M6             | 50             | 66   | 414            | 440            | 24321.0820 |      |
| 28             | 500                     | 14 | 25             | M6             | 50             | 66   | 514            | 480            | 24321.0825 |      |
| 28             | 600                     | 14 | 25             | M6             | 50             | 66   | 614            | 500            | 24321.0830 |      |

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。