

## クランプナット・レバー・溶接、ダブルレバー EH 24470.




### 製品説明

両手での操作が可能です。

### 材質

- スティール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 1.4301 ( SUS304相当 )、サンドブラスト


### 寸法図



### 発注情報

l 約	d <sub>1</sub>	寸法			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	製品番号
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]				
<b>鋼</b>								
47,5	M 8	16	10	12,5	26	63	<a href="#">24470.0706</a>	
59,5	M10	20	12	15,0	32	116	<a href="#">24470.0708</a>	
75,5	M12	25	14	19,0	40	210	<a href="#">24470.0710</a>	
94,5	M16	32	18	25,0	52	432	<a href="#">24470.0712</a>	
118,0	M20	40	20	31,0	62	716	<a href="#">24470.0716</a>	
<b>ステンレス鋼</b>								
47,5	M 8	16	10	12,5	26	63	<a href="#">24470.0806</a>	
59,5	M10	20	12	15,0	32	116	<a href="#">24470.0808</a>	
75,5	M12	25	14	19,0	40	210	<a href="#">24470.0810</a>	
94,5	M16	32	18	25,0	52	432	<a href="#">24470.0812</a>	
118,0	M20	40	20	31,0	62	716	<a href="#">24470.0816</a>	

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。