

## 折りたたみハンドル・回転式

EH 24532.



### 製品説明

#### 材質

##### 軸部

- ・ スティール、黒染
- ・ ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )


##### グリップ

- ・ 熱可塑性樹脂、黒 ( つや消し )

#### 取り扱い

操作位置で、ハンドルはロックされます。待機位置にハンドルを戻すには、軸方向に引張り本体側に倒します。

### 寸法図



### 発注情報

			寸法					max. [°C]	[g]	製品番号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> 約	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> 約	l <sub>5</sub>			
[mm]										
<b>鋼</b>										
18	M5	16	57	15,0	5	52	9,5	110	53	<a href="#">24532.0018</a>
21	M5	16	67	15,0	5	62	9,5	110	63	<a href="#">24532.0021</a>
22	M5	16	73	15,0	5	68	9,5	110	67	<a href="#">24532.0022</a>
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	<a href="#">24532.0023</a>
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	<a href="#">24532.0026</a>
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	<a href="#">24532.0028</a>
<b>ステンレス鋼</b>										
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	<a href="#">24532.0123</a>
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	<a href="#">24532.0126</a>
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	<a href="#">24532.0128</a>

### 法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。