

パーム・グリップ・DIN6335、ねずみ鋳鉄

EH 24620.



製品説明

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。
 サンドブラストまたはタンプリング済み

材質


グリップ
 ・ネズミ鋳鉄FC200、無処理

更なる情報

備考

穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	寸法						[g]	製品番号	
				d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂			
[mm]												
穴未加工 形状A - 図 1												
32	12	-	-	-	21	-	10	-	-	38	24620.0032	
40	14	-	-	-	26	-	14	-	-	69	24620.0040	
50	18	-	-	-	34	-	20	-	-	115	24620.0050	
63	20	-	-	-	42	-	25	-	-	224	24620.0063	
80	25	-	-	-	52	-	30	-	-	415	24620.0080	
100	32	-	-	-	65	-	38	-	-	855	24620.0090	
貫通穴付 (メネジなし) 形状B - 図 2												
32	12	6	-	-	-	20	-	-	-	34	24620.0132	
40	14	8	-	-	-	25	-	-	-	59	24620.0140	
50	18	10	-	-	-	32	-	-	-	95	24620.0150	
63	20	12	-	-	-	40	-	-	-	171	24620.0163	
80	25	16	-	-	-	50	-	-	-	338	24620.0180	
100	32	20	-	-	-	63	-	-	-	709	24620.0190	
止り穴付 (メネジなし) 形状C - 図 3												
32	12	6	-	-	-	20	-	12	-	36	24620.0232	
40	14	8	-	-	-	25	-	15	-	61	24620.0240	
50	18	10	-	-	-	32	-	18	-	99	24620.0250	
63	20	12	-	-	-	40	-	22	-	195	24620.0263	
80	25	16	-	-	-	50	-	28	-	380	24620.0280	
100	32	20	-	-	-	63	-	36	-	648	24620.0290	

d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	寸法						[g]	製品番号	
				d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂			
[mm]												
一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4												
32	12	–	M 6	6,4	–	20	–	–	–	10	34	24620.0332
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	188	24620.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	97	24620.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	186	24620.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	339	24620.0380
100	32	–	M20	21,0	–	63	–	–	–	25	673	24620.0390
メネジ付 (止り穴) 形状E – 図 5												
32	12	–	M 6	–	–	20	–	12	–	–	35	24620.0432
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	–	56	24620.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	–	104	24620.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	–	199	24620.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	–	363	24620.0480
100	32	–	M20	–	–	63	–	36	–	–	725	24620.0490

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。