

スターグリップ、オネジ付・DIN6336 プラスティック EH 24740.



製品説明

材質

グリップ

- 熱硬化性樹脂 (PF31)、黒 (RAL 9005相当)

ねじ

- スチール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 A2 (SUS304に類似)

更なる情報

備考

長さ違いや黄銅・ステンレスネジなどの特殊仕様についてはお問い合わせください。

寸法図



発注情報

形状L, 鋼	寸法			max. [°C]	[g]	製品番号
	d ₁	d ₂ [mm]	l			
25	M 5	10	110	7,3	24740.0051	
25	M 5	15	110	7,4	24740.0053	
25	M 5	20	110	8,7	24740.0056	
25	M 5	25	110	8,7	24740.0058	
25	M 5	30	110	9,2	24740.0059	
32	M 6	15	110	14,0	24740.0101	
32	M 6	20	110	15,0	24740.0104	
32	M 6	25	110	14,0	24740.0106	
32	M 6	30	110	16,0	24740.0107	
32	M 6	40	110	17,0	24740.0110	
40	M 8	20	110	28,0	24740.0152	
40	M 8	25	110	31,0	24740.0154	
40	M 8	30	110	32,0	24740.0155	
40	M 8	40	110	35,0	24740.0158	
40	M 8	50	110	38,0	24740.0160	
50	M10	25	110	51,0	24740.0202	
50	M10	30	110	54,0	24740.0203	
50	M10	40	110	60,0	24740.0206	
50	M10	50	110	64,0	24740.0208	
50	M10	60	110	73,0	24740.0209	
63	M12	30	110	101,0	24740.0251	
63	M12	40	110	108,0	24740.0254	

d ₁	寸法		max. [°C]	[g]	製品番号
	d ₂ [mm]	l			
63	M12	50	110	115,0	24740.0256
63	M12	60	110	121,0	24740.0257
63	M12	80	110	143,0	24740.0260
80	M16	40	110	223,0	24740.0302
80	M16	50	110	237,0	24740.0304
80	M16	60	110	249,0	24740.0305
80	M16	80	110	274,0	24740.0308
形状L, ステンレス鋼					
25	M 5	10	110	7,3	24740.1051
25	M 5	15	110	7,4	24740.1053
25	M 5	20	110	8,7	24740.1056
25	M 5	25	110	8,7	24740.1058
25	M 5	30	110	9,2	24740.1059
32	M 6	15	110	14,0	24740.1101
32	M 6	20	110	15,0	24740.1104
32	M 6	25	110	14,0	24740.1106
32	M 6	30	110	16,0	24740.1107
32	M 6	40	110	17,0	24740.1110
40	M 8	20	110	28,0	24740.1152
40	M 8	25	110	31,0	24740.1154
40	M 8	30	110	32,0	24740.1155
40	M 8	40	110	35,0	24740.1158
40	M 8	50	110	38,0	24740.1160
50	M10	25	110	51,0	24740.1202
50	M10	30	110	54,0	24740.1203
50	M10	40	110	60,0	24740.1206
50	M10	50	110	64,0	24740.1208
50	M10	60	110	73,0	24740.1209
63	M12	30	110	101,0	24740.1251
63	M12	40	110	108,0	24740.1254
63	M12	50	110	115,0	24740.1256
63	M12	60	110	121,0	24740.1257
63	M12	80	110	143,0	24740.1260
80	M16	40	110	223,0	24740.1302
80	M16	50	110	237,0	24740.1304
80	M16	60	110	249,0	24740.1305
80	M16	80	110	274,0	24740.1308

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。