

スターグリップ、オネジ付・DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 EH 24741.



製品説明

スターグリップは、DIN 6336準拠品ですが、表面処理済みです。従って、このスターグリップは、衛生管理が必要な場所で使う事にも適しています。
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています

材質


グリップ

- ステンレス鋼1.4408、精密铸造、磨き仕上げ

ねじ

- ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	寸法				[g]	製品番号
		l	d ₃	h ₁	h ₂		
		[mm]					
40	M 8	20	14	25	12	118	24741.0105
40	M 8	25	14	25	12	115	24741.0110
40	M 8	30	14	25	12	120	24741.0115
40	M 8	40	14	25	12	124	24741.0120
50	M10	20	18	32	15	229	24741.0125
50	M10	25	18	32	15	232	24741.0130
50	M10	30	18	32	15	234	24741.0135
50	M10	45	18	32	15	242	24741.0140
50	M10	55	18	32	15	252	24741.0145
63	M12	30	20	40	19	429	24741.0150
63	M12	40	20	40	19	435	24741.0155
63	M12	50	20	40	19	442	24741.0160

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。