

## フラット・ナールド・ナット・DIN 467 EH 24760.



### 製品説明

#### 材質


- スチール、黒染、強度クラス 5
- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
- ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )、サンドブラスト

#### 更なる情報


#### 備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

### 寸法図



### 発注情報


d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法 d <sub>3</sub> [mm]	h	k	 [g]	製品番号
<b>スチール、黒染</b>						
M 3	12	6	3	2,5	2,1	24760.0030
M 4	16	8	4	3,5	5,1	24760.0040
M 5	20	10	5	4,0	9,4	24760.0050
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0060
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0080
M10	36	20	10	8,0	61,0	24760.0100
M12	40	22	12	10,0	92,0	24760.0120 <sup>1)</sup>
<b>スチール、亜鉛めっき</b>						
M 3	12	6	3	2,5	2,0	24760.0430
M 4	16	8	4	3,5	5,0	24760.0440
M 5	20	10	5	4,0	9,0	24760.0450
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0460
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0480
M10	36	20	10	8,0	62,0	24760.0500
M12	40	22	12	10,0	92,0	24760.0512 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> この寸法のはDIN規格にはありません。

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法			k	[g]	製品番号
		d <sub>3</sub> [mm]	h				
ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )							
M 3	12	6	3	2,5	2,1	24760.0230	
M 4	16	8	4	3,5	5,1	24760.0240	
M 5	20	10	5	4,0	9,4	24760.0250	
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0260	
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0280	
M10	36	20	10	8,0	61,0	24760.0300	

<sup>1)</sup> この寸法のもものはDIN規格にはありません。

#### 応用例



#### 法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。