

セットカラー・センサー取り付けアダプター付き

EH 25070.



製品説明

センサーやスイッチ等を取り付ける為の穴が付いています。このセットカラーはリミットスイッチをピストンロッドに取り付けるなど、様々な使い方ができます。大きなクランプ力を持ったステンレス製のクランプリングです。

材質


ねじ

- ・ ステンレス鋼

調整リング

- ・ ステンレス鋼 1.4021 (SUS420J1相当)

寸法図





発注情報

d ₁ H8	d ₂ -0,5	d ₃	寸法			s	二面幅 [mm]	重量 [g]	製品番号
			d ₄	l	[mm]				
スリット型 - 図 1									
10	40	6,5	M5	14,5	12	4	99	25070.0010	
12	40	6,5	M5	14,5	12	4	93	25070.0012	
14	45	9,0	M6	16,5	13	5	125	25070.0014	
15	45	9,0	M6	16,5	13	5	122	25070.0015	
16	45	9,0	M6	16,5	13	5	120	25070.0016	
18	50	9,0	M6	18,5	13	5	151	25070.0018	
20	50	9,0	M6	18,5	13	5	144	25070.0020	
22	65	13,0	M8	23,5	18	6	359	25070.0022	
24	65	13,0	M8	23,5	18	6	349	25070.0024	
25	65	13,0	M8	23,5	18	6	345	25070.0025	
30	75	13,0	M8	27,0	20	6	506	25070.0030	
32	80	13,0	M8	30,0	20	6	588	25070.0032	
35	80	13,0	M8	30,0	20	6	566	25070.0035	
2分割型 - 図 2									
10	40	6,5	M5	14,5	12	4	94	25070.0110	
12	40	6,5	M5	14,5	12	4	90	25070.0112	
14	45	9,0	M6	16,5	13	5	114	25070.0114	
15	45	9,0	M6	16,5	13	5	112	25070.0115	
16	45	9,0	M6	16,5	13	5	110	25070.0116	
18	50	9,0	M6	18,5	13	5	142	25070.0118	
20	50	9,0	M6	18,5	13	5	139	25070.0120	
22	65	13,0	M8	23,5	18	6	341	25070.0122	
24	65	13,0	M8	23,5	18	6	330	25070.0124	

d ₁ H8	d ₂ -0,5	寸法				l	s	二面幅 [mm]	 [g]	製品番号
		d ₃	d ₄	[mm]						
25	65	13,0	M8	23,5	18	6	330	25070.0125		
30	75	13,0	M8	27,0	20	6	488	25070.0130		
32	80	13,0	M8	30,0	20	6	564	25070.0132		
35	80	13,0	M8	30,0	20	6	542	25070.0135		

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。