

ヒンジ

EH 25160.



製品説明

ヒンジは、コンパクトで信頼感のある構造が特長です。

材質

本体

- 亜鉛クロムめっき
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー (RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 (RAL 9005相当、つや消し)
- ステンレス鋼 1.4308 (SCS13相当)
- ステンレス鋼1.4408、サンドブラスト

軸


- ステンレス鋼

更なる情報

その他の製品

- スペーサー、ヒンジ用
- ネジ穴付プレート、ヒンジ用
- ワーク・ストッパー、ヒンジ用

寸法図



発注情報

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	寸法						[g]	製品番号	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂			
												[mm]	
亜鉛クロムめっき													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0005	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0010	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0015	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0020	
亜鉛ダイキャスト、シルバー													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0105	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0110	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0115	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0120	
亜鉛ダイキャスト、黒													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0205	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0210	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0215	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0220	
ステンレス鋼													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0305	
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0310	
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0315	
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0320	

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	寸法 h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂		製品番号
[mm]											[g]	
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	23	25160.1305
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	57	25160.1310
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	110	25160.1315
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	210	25160.1320

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。