

## ヒンジ・ロングタイプ

EH 25165.



### 製品説明

様々なタイプは、低荷重用の多くの用途に対応しています  
これらの金属製ヒンジは、シンプルなデザインと様々なタイプが特徴です：

- 穴なし
- 穴あり
- 皿ねじ用穴あり

穴なしタイプは、溶接または特定の穴加工することで取付出来ます。

### 材質



本体

- ステンレス鋼 1.4301 ( SUS304相当 )
- スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

軸

- ステンレス鋼 1.4301 ( SUS304相当 )


### 寸法図



型 1

型 2

型 3



発注情報

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	寸法						保持力			[g]	製品番号	
			d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> 約	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	F <sub>3</sub> 約			
[mm]														
穴無し - 図 1, ステンレス鋼														
30	45	-	-	3	-	6	1,5	-	1300	750	700	22	25165.0020	
40	60	-	-	4	-	8	2,0	-	2400	1500	1300	52	25165.0030	
50	75	-	-	6	-	10	2,0	-	2500	2250	1300	93	25165.0045	
60	90	-	-	6	-	10	2,0	-	3000	3000	1200	122	25165.0065	
穴あり - 図 2, ステンレス鋼														
30	45	18	3,2	3	-	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.0120	
40	60	25	4,2	4	-	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.0130	
50	75	30	5,2	6	-	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.0145	
60	90	36	5,2	6	-	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.0165	
穴あり - 図 2, 鋼														
30	45	18	3,2	3	-	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.1020	
40	60	25	4,2	4	-	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.1030	
50	75	30	5,2	6	-	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.1045	
60	90	36	5,2	6	-	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.1065	
皿ねじ用穴あり - 図 3, ステンレス鋼														
30	45	18	4,0	3	6,4	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.0220	
40	60	25	5,0	4	8,3	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.0230	
50	75	30	5,0	6	8,3	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.0245	
60	90	36	5,0	6	8,3	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.0265	
皿ねじ用穴あり - 図 3, 鋼														
30	45	18	4,0	3	6,4	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.2020	
40	60	25	5,0	4	8,3	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.2030	
50	75	30	5,0	6	8,3	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.2045	
60	90	36	5,0	6	8,3	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.2065	

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っています。