


정밀하고 부드러운 작업을 위한 전문가

반동을 감소시킨 쇠파망치



**HALDER**



german  
brand  
award  
19  
gold



**펀치 / 무반동 펀치**

- 접근성이 제한된 환경에서의 정비 보조 공구
- 무반동 - Ø 20/30/40/50 mm
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음
- 항동 팁의 펀치를 대체가능



제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3408.010	10	90	168
3408.012	12	130	170
3408.015	15	200	175
3408.020	20	215	150
3408.030	30	470	155
3408.040	40	785	160
3408.050	50	1.250	165

**MAXXCRAFT 시리즈 3666**

- 특허받은 머리와 손잡이 사이의 고무 연결로 인해서 완전한 힘이 타격물에 전달되도록 하면서 반동은 감소됨.
- 반동 감소 (-69%)
- 높은 타격효과 (+24%)
- 고무 코팅 처리된 보호 핸들 슬리브
- DIN 1041에 따름



제품 번호	중량 [g]	길이 [mm]
3666.003	300	300
3666.005	500	320
3666.008	800	350
3666.010	1.000	360

**SECURAL 시리즈 3380**

- 코너리와 모서리 용도에 특화
- 최대의 무반동 효과
- 파손되지 않는 완벽한 연결부위
- 폴리 우레탄으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 직사각형, 소음 감소, 높은 타격 효과, 내마모성

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3380.040	30 x 40	680	300
3380.045	35 x 45	1.000	310



**HALDEROEMHELD KOREA**

할더·로엠헬드 코리아(주)  
 13209 경기도 성남시 중원구 새마을로 45번길 14 우림라이온스밸리 2차 B-1405  
 sales@halder-roemheld.co.kr / www.halder-roemheld.co.kr  
 T 031 736 4762 / F 031 736 4764



공급처 :



103.193

KR/KR/09/2020

**THE ORIGINAL**  
 전문가용

자동차 / 산업



### SIMPLEX 시리즈 3749

- 모든 부품은 교체 가능
- 높은 충격 효과 (추가적인 무게로 인해)
- 높은 안정성 (강화 주철 하우징, 파이버 글래스 손잡이)
- 기존의 구리와 납망치를 대체함
- 2종류의 인서트 : 동(경질) / 경금속(은색, 경질, 내열성)

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3749.030	30	590	300
3749.040	40	1.195	330

### SIMPLEX 시리즈 3028

- 모든 부품은 교체 가능
- 높은 품질의 나무 손잡이
- 견고하고 내구성이 뛰어난 주철 하우징
- 2종류의 인서트 : 합성 고무 (검정색, 중질, 충격 완화, 무취, 낮은 마모 정도) / 나일론 (흰색, 경질, 높은 내마모성, 파편이 생기지 않음, 기름과 그리스에 내성있음)

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3028.030	30	355	295
3028.040	40	650	325
3028.050	50	1.140	370
3028.060	60	1.520	405
3028.080	80	2.890	490

### 무반동 대형 해머 SUPERCRAFT 시리즈 3366.VS

- 무반동, 강한 타격
- 진동 감소 히코리 손잡이
- 쇠말뚝 또는 핀을 칠때 버섯 처럼 형태가 변하는 현상이나 파편이 튀지 않음
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.100	100	7.050	1.000
3366.107	100	9.300	1.000

### BLACKCRAFT 시리즈 3379

- 무반동, 강한 타격
- 폴리우레탄으로 완벽하게 감싸진 형태
- 망치 타격 실패시 스파크가 생기거나 흠집이 생기는 것을 방지함
- 완벽하게 룯붐에 의해 용접됨
- 인체공학적 파손 방지 스틸 튜브 손잡이, 미끄럼 방지 그립

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3379.040	40	640	300
3379.050	50	900	310
3379.060	60	1.300	315

### SUPERCRAFT 시리즈 3389

- 무반동, 강한 타격
- 인체 공학적이며, 파손 방지된 3개 복합 소재 손잡이
- 능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3389.040	40	790	370
3389.050	50	1.040	380
3389.060	60	1.625	390

### SUPERCRAFT 시리즈 3377

- 무반동, 강한 타격
- 인체공학적인 파손 방지 스틸 튜브 손잡이, 미끄럼 방지 그립
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3377.025	25	385	270
3377.030	30	585	295
3377.040	40	805	305
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335