

# 클램핑 바 1013.600




## 제품 설명

### 재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리


## 그림



## 주문 정보

시스템	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	치수			l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	수량 n	스크류용 [mm]	y [mm]	[g]	제품 번호
					h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>							
V40	80	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20	40	1	M8	8	288	1013.600

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.