

V-블록

1148.100




제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림




- H = (R*1,414) + 49,497 [1048.200]
- H = (R*1,414) + 48,996 [1048.300]
- H = (R*1,155) + 77,025 [1148.000]
- H = (R*1,155) + 81,204 [1148.100]
- H = (R*1,414) + 72,872 [1148.200]
- H = (R*1,414) + 73,159 [1148.300]

주문 정보

시스템	b ₁	d	b ₂	d ₂	d ₃	치수			h ₁	h ₂	d 최소	d 최대	w	[g]	제품 번호
						l ₁	l ₂	l ₃							
[mm]															
V70	14	62	68	13	M6	100	148	35	16	4	18	126	120°	694	1148.100

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.