


고정 드릴링 써포트 · 고정형

1162.300




제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림



주문 정보

시스템	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	치수 l <sub>5</sub> [mm]	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h	📦 [g]	제품 번호
V70/L12	108	45	20	37	11,5	48	35	17	25	399	1162.300

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.