


V-블록 부품 오른쪽/왼쪽

1548.800




제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림



D1 (mm) Ø 면적	n x T (mm) 거리	X
140-430	2x50=100	240
240-530	3x50=150	290
340-630	4x50=200	340
440-730	5x50=250	390
540-830	6x50=300	440
640-930	7x50=350	490
740-1030	8x50=400	540
840-1130	9x50=450	590

주문 정보

시스템	b ₁	d ₁	치수 s	a	제품 번호
			[mm]		
왼쪽 - 그림 1					
L12	48	12	18	15	1308
					1548.800

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.