

클램핑 바 · 길이 400 - 700
1585.400




제품 설명

재질

- 공구강, 경화처리



그림



주문 정보

l ₁	치수		l ₃	수량			[kg]	제품 번호.
	l ₂	[mm]		n ₁	n ₂	n ₃		
400	250		100	2	4	7	5	1585.400

액세서리

	고정 나사 개수 M12 x 45	캡 나사 개수 M12 x 45	[g]	제품 번호.
클램핑 바용 고정 나사				
	2	4	304	1585.401
				

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.