


스톱퍼 · 수직 프리즘

1586.041




제품 설명


재질

- 공구강, 경화처리

그림



주문 정보

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | 치수<br>l <sub>2</sub><br>±0,01<br>[mm] | l <sub>3</sub> | b <sub>1</sub><br>-0,05 | h <sub>1</sub> |  [g] | 제품 번호.   |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|----------|
| M12            | 10 - 70        | 50             | 20                                    | 19,4           | 44                      | 21,4           | 444   | 1586.041 |

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.