


스톱퍼 · 평면  
1586.071




제품 설명

재질

- 몸체  
• 공구강, 경화처리

그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	치수				[g]	제품 번호.
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]								
평평한 형, 양면 / 폭 좁은 형 - 그림 2								
M12	40	20	44	29	21,4	6,4	324	1586.071

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.